

Formulaire de commande de manchons

Elvarex®, Elvarex® Soft

POUR COMMANDER:

https://eshop.jobst-ca.com/ Tél: 1877 978-5526 / 1877 358-2739

Téléc.: 1 877 978-9703

Nom du patient/n° de dossier de Ess	sity			_ DDN		_ Date		
Adresse						_ Genre	М 🗆	F
Ville/province/code postal					le du boi le comn			
Diagnostic				C	commande initiale denouvellement de ommande exacte	Renouvellen commande	avec changem	nents 🗆
Nom de l'ajusteur	N° de l'ajusteur Tél.			de l'ajusteur				
Centre de l'ajusteur	Courriel de l'ajusteur							
Expédier au n° de compte		Nom du co	ompte					
Adresse	Ville Province			Code postal				
Courriel		_Tél		Téléc.				
Facturer au n° de compte								
Adresse		Ville		Province	Code p	oostal		
Courriel		_Tél		Téléc.				
N° de téléc. pour confirmation			Qté/Classe	CCL1 (15-21mmHg*)		CL2 2mmHg*)	(23-32mn	-
Courriel En choisissant de communiquer par courriel (ci-haut), je rec personnels sur la santé liés à cet achat pourraient être trans	connais que les renseignements		Gauche					
personnels sur la santé liés à cet achat pourraient être trans Elvarex®** Noisette aprvt Caramel	smis par Essity sans être chiffré Elvarex® Sof		Droit Options pou	ur la rabat à) Nápou		+ V II/	
Canneberge Cerise Marine Modèles (AG, AH ET CH PAS OFFERT Manchon CG Manchon avec I			Options pour Zone confort (CCI	ur main AG ^{†***}	☐ Manchet raba	non, accessoi at à l'épaule A e à l'intérieur rte avec Zone c	re pour m \H [†] ***	
0 sans tension /GH			(pas disponible dans Soft)		Doublure [†] (tous les côtés de pochette fermés)			
+ légère tension	Longueur de	e bretelle	Bande de silicone	Sur le dessus	Intérieur	Intérieur 1/ Seulement Elvarex		Elvarex
			2,5 cm					
cG + [™]			5 cm					
<u> </u>			SoftFit (C-G seulement)					
oras -	/CG	\neg	Micro-pois 5 cm Fermeture éclair	Intérieur	Evtá	erieur S	ur le de	00110
cF +				interieur	Exte	rieur	ur ie de	55U5
ı térieu	l T leCF		C-E seulement E-G seulement					
CE 0 CD + CE 0 CD + CC 0	#CE	* F	Pour obtenir des formunttp://jobstcompression	oduit contient du allergiques. laires de commar	latex de cad	outchouc natu inels, visitez l	urel qui pe	
	* * *							

†† 0 tension pour cG avec bande de